

622 Series Delivery System

Seria 622 jest świetnym wyborem dla uruchomienia instalacji dla używając cylindrów z cieczą. Gniazdko oferuje doskonałą pojemność przepływu.

Cechy

- **Ciśnienie wlotowe do 4,500 PSIG**
Liquid or high pressure use
- **40 mikronowy filtr**
Brak możliwości zanieczyszczenia
- **Zestaw do montażu ściennego**
Utrzymanie zdolności przepływu
- **Right and Left Hand Inlets Available**
Elastyczne opcje instalacji



622-3503-580 shown

Zastosowania

Gazy pomocnicze z kriogenicznej dostawy

Azot, Tlen

Gazy pomocnicze z dostawy wysoko ciśnieniowej

Azot, Tlen

Materiały

Regulator
Mosiądz

Sterownik regulatora
Mosiądz

Rurowanie i złączki
316L z nierdzewnej stali

Mierniki ciśnienia
Mosiądz

Specyfikacje

Maksymalne ciśnienie wlotowe

600 PSIG (42 BAR),
3,000 PSIG (210 BAR)
4,500 PSIG (310 BAR)

Temperatura

-40 do 140°F (-40 do 60°C)

Maksymalny przepływ

5,200 SCFH (2454 lpm)

Połączenie wlotowe

½" FPT


Połączenie wylotowe

½" FPT

Waga

5.4 lbs. (3.5 kg)

Krzywe przepływu



Dane dotyczące zamówień

622	A	B	C	D	Włot	Opcje
Seria 622	Ciśnienie wylotowe	Ciśnienie wlotowe	Połączenie wlotowe	Montaż	Połączenia	Dodatek
	1:0-100 PSIG	0:1/2" FPT Port	0:1/2" FPT Port	0:Prawy wlot 600 PSIG (42 BAR)	CGA DIN 477 BS 341	W: Montaż ścienny
	2:0-250 PSIG	1:1/2" rury z nierdzewnej stali	1:1/2" rury z nierdzewnej stali	1:Lewy wlot 600 PSIG (42 BAR)		B:Dwa cylindry
	3:0-500 PSIG	2:12mm rury z nierdzewnej stali	2:12mm rury z nierdzewnej stali	2:Prawy wlot 3,000 PSIG (210 BAR)		C:Trzy cylindry
		3:Zawór membranowy 1/2" FPT	3:Zawór membranowy 1/2" FPT	3:Lewy wlot 3,000 PSIG (210 BAR)		D:Cztery cylindry
		4:Zawór membranowy 1/2" rury	4:Zawór membranowy 1/2" rury	4:Prawy wlot 4,500 PSIG (310 BAR)		E:Pięć cylindrów
		5:3/8" FPT Port	5:3/8" FPT Port	5:Lewy wlot 4,500 PSIG (310 BAR)		F:Sześć cylindrów
		6:3/8" - 37° JIC Male Flare	6:3/8" - 37° JIC Male Flare			G:Siedem cylindrów
		7:5/8" - 37° JIC Male Flare				H:Osiem cylindrów
		8:5/8" - 37° JIC Male Flare				
		9:MS 5/8" - 37° JIC Male Flare				

Ú [, ã : æ } ^ Á [] & b ^

Opcja	Seria	Opis
Przednia płyta montażowa	550-0002	Sterownik regulatora
ÁRH montaż ścienny	830-9772	Wspornik do montażu ściennego ze sterownikiem regulatora
LH montaż ścienny	830-9773	Wspornik do montażu ściennego ze sterownikiem regulatora
Kriogeniczne węże	Úæcl : Á • cl [] æ 57	Dostawa gazu do parownika
Węże	Úæcl : Á • cl [] æ 56	Połączenie z systemem dostawy gazu
Parownik	Úæcl : Á • cl [] æ 59	Zaprojektowany do stosowania z systemem dostawy gazu 622