

## Kriogeniczny kolektor 630

Kolektor z serii 630 w połączeniu z zestawem wentylacyjnym 629 pozwala użytkownikowi rozszerzyć zakres przepływów cieczy. Dostępny ze ścienną płytą montażową, kriogeniczny kolektor 630 pozwala użytkownikowi na szybką reakcję do zmieniającego się środowiska. Ciśnienie 600 psi może zoptymalizować się do 230, 350. To jest idealnym rozwiązaniem dla lasera, blanketingu, oraz innych wysoko przepływowych zastosowań.



630-1122-02-001  
Shown

### Cechy

- *Zawór bezpieczeństwa*  
Zapobiega powstawaniu wysokiego ciśnienia
- *Zawór odcinający*  
Odcięcie w ekstremalnych temperaturach
- *Zawory zwrotne sprężynowe*  
Zapobiega nadmiernej utracie błysku
- *Modułowa konstrukcja*  
Proste pole rozbudowy
- *Zamontowana płyta nierdzewna*  
Montaż ścienny lub przenośny
- *Opcjonalny zestaw dla ciśnienia pomocniczego*  
Utrzymuje 450 PSI

Ask About Our

**EXTENDED**  
WARRANTY

On This CONCOA Product

### Zastosowania

#### Kriogeniczny laser

Azot  
Tlen

#### Blanketing

Dwutlenek węgla  
Gazy obojętne

#### Płaszcz gazowy

Argon

### Materiały

Konstrukcja z mosiądzu

### Specyfikacje

#### Maksymalne ciśnienie wlotowe

600 psi (41BAR)

#### Temperatura

-320 F do 165 F

#### Połączenia wlotowe

CGA 295  
CGA 440



#### Połączenie wylotowe

½" F-NPT

#### Waga

14.5 lbs. (6.58kg.)

## Instalacja



## Dane dotyczące zamówień

630	A	B	C	D	-E	-F	G
<b>Seria 630</b>	<b>Kolektor</b>	<b>Ustawienie</b>	<b>Przewody</b>	<b>Stacje</b>	<b>Montowanie</b>	<b>CGA</b>	<b>Dodatki</b>
	1: Kolektor cieczy	0: Jednokierunkowy RH	1: 72" nierdzewna stal CGA 440	P: Rura odprowadzająca	1: Montowanie ścienne	001	P: Rura odprowadzająca
		1: Jednokierunkowy LH	2: 72" nierdzewna stal CGA 440	1: Jeden	02: Paski montażowe		
		2: Dwukierunkowy RH & LH	4: 72" nierdzewna stal CGA 440	2: Dwa			
			5: 72" nierdzewna stal CGA 440	3: Trzy			
				4: Cztery			
				5: Pięć			
				6: Sześć			
				7: Siedem			

## Dane dotyczące zamówień

Opcja	Numer	Opis
Kriogeniczne węże	Patrz strona 57	Węże przekazujące ciecz
Adapter mosiężny	550-0760	½" M-NPT i CGA 295, mosiądz
Adapter mosiężny tlenu	835-0046	½" M-NPT i CGA 440, mosiądz
Złączka mosiężna	830-6435	½" M-NPT by 1" mosiądz
Zawór zwrotny	835-0034	½" F-NPT, mosiądz